

# SCHOTT Xensation® Chemisch gehärtetes Fenster, 12,5 mm Durchmesser, 1,1 mm Dicke, unbeschichtet

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #17-260 3-4 Tage

- 1 + **€19,00**

+ WARENKORB

|                                 |
|---------------------------------|
| Stk. 1-5                        |
| €19,00                          |
| Stk. 6+                         |
| €15,00                          |
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Fase:  
Protective as needed

Freie Apertur (%):  
90

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>11.25                                                     |
| <b>Durchmesser (mm):</b><br>12.50 ±0.127                                                   |
| <b>Dicke (mm):</b><br>1.10 Nominal                                                         |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                                                           |
| <b>Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10<sup>-6</sup>/°C):</b><br>8.8 (+20 to +300°C) |
| <b>Dichte (g/cm³):</b><br>2.48                                                             |
| <b>Kanten:</b><br>Fine Ground                                                              |
| <b>Brechungsindex n<sub>d</sub>:</b><br>1.51                                               |
| <b>Knoop-Härte (kg/mm²):</b><br>639                                                        |
| <b>Poisson-Zahl:</b><br>0.215                                                              |
| <b>Substrat:</b><br>SCHOTT Xensation®                                                      |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>80-50                                                       |
| <b>Transformationstemperatur (°C):</b><br>615                                              |
| <b>Typ:</b><br>Protective Window                                                           |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>380 - 840                                              |
| <b>Elastizitätsmodul (GPa):</b><br>74                                                      |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Konform</a>               |