

TECHSPEC® 12,5mm, Aluminium & VIS 0° Beschichtung, rechtw. Prisma aus N-BK7



N-BK7 Right Angle Prisms

Produkt #48-549 3-4 TAGE

- 1 + €81,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€81,00

Stk. 6+

€72,90

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
VIS 0° & Aluminized

Substrat: ☐
N-BK7

Oberflächenqualität:
60-40

Typ: Right Angle Prism
Toleranz Größe (mm): ±0.1
Winkeltoleranz (Bogenminuten): ±2
Fase: Protective bevel as needed
Länge Hypotenuse (mm): 17.70
Länge Katheten (mm): 12.50
Bildorientierung: Left-Handed
Beschichtungsspezifikation: Hypotenuse: R _{avg} >85% @ 400 - 700nm Legs: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Strahlablenkung (°): 90
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Oberflächenebenheit (P-V): λ/4
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ Hypotenuse: 0.3 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns Legs: 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen