

TECHSPEC® PCX-Linse, 12,0 mm Durchm. x 100,0 mm BW, AR-Beschichtung für 633 nm



633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses



Produkt #69-444 3-4 Tage

Andere Beschichtungen

1

€47,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€47,50

Stk. 10+

€42,75

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): 100.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 98.35
Beschichtung: Laser V-Coat (633nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 633nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 2.50 ±0.05
Randdicke ET (mm): 2.15
Radius R₁ (mm): 51.68
Freie Apertur CA (mm): 11
Blende: 8.33
Numerische Apertur NA: 0.06
Designwellenlänge DWL (nm): 633
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 633nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform