


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Beschichtung



TECHSPEC Fused Silica Wedge Prisms

Produkt #39-123 3-4 TAGE



1



€145,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€145,00

Stk. 6+

€116,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Laser V-Coat (1064nm)

Winkeltoleranz (Bogensekunden):

30
Fase: Protective bevel as needed
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 1064nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.52
Designwellenlänge DWL (nm): 1064
Durchmesser (mm): 12.50
Bildorientierung: Beam Deviation
Dioptrie: 0.87
Strahlabweichung @ 355 nm (°): 0.50
Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Oberflächenqualität: 20-10
Dicke (mm): 1.50
Keilwinkel: 1° 3'0"
Hinweis: Specify this is S1 & S2 power and irregularity, not the overall power of the wedge
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 15 J/cm ² @ 1064nm, 20ns, 20Hz
Power (fringes) @ 632.8nm: 0.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.20

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen