

Punktstrahler mit Musterprojektion und hoher Intensität, 1,25“, grün 530 nm

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination High Intensity Pattern Projecting Spot Lights

Produkt **#18-636** **2 In Stock**

-

1

+

€1.025⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.025,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

SL256-530IC	Modellnummer:
50000	Lebensdauer der LED (Stunden):

LED Illuminator	Beleuchtungsart:
Optional Manual Intensity Adjustment	Hinweis:
#86-887 and #89-555 are Available	
Advanced Illumination	Hersteller:
Spot Light	Gehäusegeometrie:
Constant	Betriebsmodus:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
1.25	Durchmesser (Zoll):
413	Gewicht (g):
20.8	Strichplattendurchmesser (mm):
Optische Eigenschaften	
Green	Farbe:
530.00	Wellenlänge (nm):
Elektronische Spezifikationen	
0.592	Minimaler Eingangsstrom:
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Flying Leads	Stecker:
Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	Stromversorgung:
2	Kabellänge (m):
Umwelt & Haltbarkeit	
0 - 50	Betriebstemperatur (°C):
IP50	Schutzart:
Konformität mit Standards	
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Contains SVHC(s)	Reach 233:

PRODUKTDDETAILS

- Beleuchtung mit Intensität bis 2.000 Lux
- Inklusive Wärmesenke für Wärmeableitung
- Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
- Kompatible Strichplatten sind ebenfalls verfügbar

Advanced Illumination Punktstrahler mit Musterprojektion und hoher Intensität besitzen Gruppen von sehr intensiven LEDs mit bis zu 2.000 Lux und bieten eine fokussierte, homogene Beleuchtung. Die Punktstrahler haben eine große Wärmesenke, die die Wärmeableitung verbessert und eine hohe Helligkeit ermöglicht, während sichere Betriebstemperaturen gewährleistet werden. Um eine einfache Integration sicherzustellen, sind die LED-Lichtprojektoren mit unserer gesamten Auswahl an Strichplatten mit 21 mm Durchmesser kompatibel. Hier stehen z. B. Fadenkreuze, konzentrische Kreise und Gitter zur Verfügung. Die Advanced Illumination Punktstrahler mit Musterprojektion und hoher Intensität sind mit C-Mount-Objektiven für 2/3" Sensoren kompatibel und ideal für Inspektionen in der industriellen Bildverarbeitung wie Kantendetektion, Offset-Bestimmung und Topographie-Beurteilungen geeignet.

Bitte beachten Sie: Es wird das 24 V Netzteil #66-855 benötigt. Es wird die manuelle Intensitätssteuerung #89-555 empfohlen, sie wird separat verkauft.