


TECHSPEC®

12,5 mm Durchm., 1,5° nominelle Ablenkung Quarzglas-Keilprisma mit 355 nm Laser-V-Beschichtung



TECHSPEC Fused Silica Wedge Prisms

Produkt #39-075 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + **€94,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€94,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Laser V-Coat (355nm)

Winkeltoleranz (Bogensekunden):
30

Fase:
Protective bevel as needed

Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 355nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.52
Designwellenlänge DWL (nm): 355
Durchmesser (mm): 12.50
Bildorientierung: Beam Deviation
Dioptrie: 2.62
Strahlabweichung @ 355 nm (°): 1.50
Substrat: Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Oberflächenqualität: 20-10
Dicke (mm): 1.50
Keilwinkel: 3° 8'42"
Zerstörschwelle, laut Design: 7.5 J/cm² @ 355nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen