


TECHSPEC®

12,5 mm Durchm., 2° nominelle Ablenkung Quarzglas-Keilprisma mit 355 nm Laser-V-Beschichtung



TECHSPEC Fused Silica Wedge Prisms

Produkt #39-076 AUSVERKAUF KONTAKT

- 1 + **€94,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€94,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Laser V-Coat (355nm)

Winkeltoleranz (Bogensekunden):
30

Fase:
Protective bevel as needed

Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 355nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.52
Designwellenlänge DWL (nm): 355
Durchmesser (mm): 12.50
Bildorientierung: Beam Deviation
Dioptrie: 3.49
Strahlabweichung @ 355 nm (°): 2.00
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Oberflächenqualität: 20-10
Dicke (mm): 1.50
Keilwinkel: 4° 11'14"
Hinweis: Specify this is S1 & S2 power and irregularity, not the overall power of the wedge
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 7.5 J/cm ² @ 355nm, 20ns, 20Hz
Power (fringes) @ 632.8nm: 0.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.20

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen