

Linearer Polarisationsfilm für NIR, 12,5 x 12,5 mm



Produkt #12-472 3-4 TAGE

- 1 + **€50,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€50,00
Stk. 11+
€42,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Beschichtung:
Uncoated

Auslöschungsverhältnis:
400:1 (Average @ 800 - 2200nm)

Substrat: ☐
Polymer Film on TAC

Länge (mm):

12.50
Betriebstemperatur (°C): Heat Resistance 85°C Dry Cold Resistance -55°C
Größe (mm): 12.5 x 12.5
Dicke (mm): 0.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Transmission (%): Single: 29 (400 - 760 nm), 39 (761 - 2200nm) Crossed: 0.02 (400 - 760nm), 0.11 (761 - 2200nm)
Typ: Linear Polarizer
Toleranz Größe (mm): ±0.25
Aufbau: Polarizing Film
Hinweis: Protective Film on Both Sides
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 2200
Polarisationseffizienz (%): 99.83 @ 400 - 760nm 99.63 @ 761 - 2200nm
Breite (mm): 12.50
Transmission, einzeln (%): 29 @ 400 - 760nm 39 @ 761 - 2200nm
Transmission, gekreuzt (%): 0.02 @ 400 - 760nm 0.11 @ 761 - 2200nm

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen