

TECHSPEC[®] Nd:YAG-Laserlinienspiegel, 12,5 mm Durchm., 355 nm, 45°



TECHSPEC[®] Nd:YAG Laser Line Mirrors



Produkt **#47-323** 14 In Stock

-

1

+

€126^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-25	€126,00 stückpreis
Stk. 26-49	€109,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:

Laser Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Parallelität (Bogenminuten):

<3

>90	Freie Apertur (%):
Ground	Rückseite:
12.50 +0.00/-0.20	Durchmesser (mm):
6.00 ±0.20	Dicke (mm):
Optische Eigenschaften	
10-5	Oberflächenqualität:
99.5	Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%):
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >99.5% @ 355nm @45° AOI R _{avg} >99.5% @ 351 - 358nm @45° AOI	
351 - 358	Wellenlängenbereich (nm):
λ/10	Oberflächenebenheit (P-V):
Dielectric	Art der Beschichtung:
Laser Mirror (355nm)	Beschichtung:
355	Designwellenlänge DWL (nm):
45	Einfallswinkel (°):
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: □
6 J/cm² @ 355nm, 20ns, 20Hz	Zerstörschwelle, Referenz: □

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- Bis zu 99,9% Reflexion bei Nd:YAG-Harmonischen
 - Hohe laserinduzierte Zerstörschwelle
 - Oberflächenqualität von 10-5 sorgt für reduzierte Streuung in empfindlichen Laseranwendungen
 - TECHSPEC® Laserspiegelsubstrate und TECHSPEC® Yb:YAG-Laserlinienspiegel sind ebenfalls verfügbar
- TECHSPEC® Nd:YAG-Laserlinienspiegel kombinieren hohe Reflexion, hohe Oberflächenqualität und präzise Ebenheit, um die Anforderungen anspruchsvoller Nd:YAG-Laseranwendungen zu erfüllen. Jedes Beschichtungsdesign wurde getestet, damit eine hohe Laserzerstörschwelle mit gepulstem Strahl sichergestellt werden kann. Die Laserspiegel aus Quarzglassubstrat haben eine sehr gute thermische Stabilität und sind mit runder, quadratischer und rechteckiger Form verfügbar. TECHSPEC Nd:YAG-Laserlinienspiegel sind ideal für die Arbeit in Laboren und die Integration in Lasersystemen. Es sind Beschichtungen für 266 nm, 355 nm, 532 nm, 1064 nm und für mehrere Linien verfügbar.
- Bitte beachten Sie:** Kontaktieren Sie uns, wenn Sie kundenspezifische Wellenlängen, Größen oder Einfallswinkel benötigen.

Kompatible Halterungen