

TECHSPEC® 12,5/12,7 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 3 Verstellerschrauben



12.5/12.7mm Diameter Kinematic Mount, 3-Screws, #58-853

Produkt #58-853 3-4 TAGE

⊖ 1 ⊕ **€96,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€96,00

Stk. 5+

€86,40

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:
Adjustable - Tip-Tilt

Optiktyp:
Circular

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
12.5 - 12.7

Anzahl an Verstellerschrauben:

3

Freie Apertur CA (mm):

10.9

Verstellweg (mm):

Z-Axis: 8

Aufbau:

Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass
Thread Bushings

Winkeltoleranz (°):

0.4 per 0.25mm turn

Feiner Neigewinkel (°):

±5

Feiner Kippwinkel (°):

±5

**Empfindlichkeit basierend auf 1° Umdrehung
(Bogensekunden):**

4

Thermische Stabilität (µrad):

<5

Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) :

0.25

Kompatible Stangen:

M4 x0.7, 8-32

Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):

1.8

Punktstabilität (µrad):

1.3

Konformität mit Standards

RoHS 2015:

[Konform](#)

Reach 224:

[Konform](#)

Konformitätszertifikat:

[Anzeigen](#)