

Kinematische optische Spiegelhalterung der E-Serie mit Aussparung, 12,5/12,7 mm Optikdurchmesser



#17-278, 12.5/12.7mm Optic Dia., E-Series Clear Edge Kinematic Mount

Produkt #17-278 **1 In Stock**

- 1 + €56.⁰⁰

+ WARENKORB

| Mengenrabatte | |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-9 | €56,00 stückpreis |
| Stk. 10-19 | €53,30 stückpreis |
| Stk. 20+ | €50,60 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Adjustable - Tip-Tilt **Typ:**
Circular **Optiktyp:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
11.5

Aufbau:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass
Thread Bushings

Feiner Neigewinkel (°):
±3.5

Feiner Kippwinkel (°):
±3.5

Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) :
0.25

1" Optical Axis Height:
Yes

Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
2

Höhe optische Achse (mm):
25.40

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
12.5 - 12.7

Kompatible Stangen:
M6 x 1.0, M4 x 0.7, 8-32

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)


Reach 247:
[Konform](#)

Produktdetails

- 120°-Ausparung für die Montage von Strahlteilern und transmittierenden Optiken
- Günstiger Preis
- Nützliche Halterungen für Experimente und OEM-Systeme

Kinematische optische Spiegelhalterungen der E-Serie mit Aussparung bieten viele nützliche Funktionen für Anwendungen in Forschung & Entwicklung, der Prototypenentwicklung und Systemintegration. Die Halterungen haben eine Aussparung von 120°, sind ideal für die Befestigung von Strahlteilern und transmittierenden Optiken und ermöglichen bei einer Montage unter 45° einen breiteren Strahlengang. Die zwei Verstellerschrauben mit M6x0,25 (101,6 TPI) bieten eine glatte Bewegung und können per Hand oder über einen Inbusschlüssel (2 mm Schlüsselgröße) verstellt werden (Verkipfung um ±3,5°). Die Verstellerschrauben sind abnehmbar, sodass eine noch kompaktere Größe entsteht. Kinematische optische Spiegelhalterungen der E-Serie mit Aussparung haben angesenkte Löcher für M4- oder 8-32-Schrauben und ein M6x1,0-Innengewinde zur Erhöhung der Vielseitigkeit und für eine direkte Kompatibilität zu den [TECHSPEC® Edelstahlstangen](#) und [Stangen mit Standfuß](#).

Technische Informationen



| Dimensions | | | | |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Optical Mount Dia. (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
| 12.5/12.7 | 43.5 | 25.4 | 8.0 | 39.5 |
| 25/25.4 | 43.5 | 25.4 | 8.0 | 39.5 |
| 50/50.8 | 66.0 | 38.1 | 10.0 | 41.5 |

