

TECHSPEC® Asphäre aus UV-Quarzglas, 12,5 mm D., 0,58 NA, unbeschichtet



TECHSPEC UV Fused Silica Aspheric Lenses



Produkt #17-321 3-4 Tage

Andere Beschichtungen

- 1 +

€410,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€410,00

Stk. 6+

€328,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50 +0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): 10.00 @355nm
Numerische Apertur NA: 0.58
Hintere Brennweite BFL (mm): 4.06
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Designwellenlänge Asphäre (nm): 355
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 0.4λ
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 11.25
Randdicke ET (mm): 3.72
Mittendicke CT (mm): 9.50 ±0.1
Blende: 0.8
Fase: Protective bevel as needed
Radius R₂ (mm): 25.219
Form der hinteren Fläche: Convex
Typ: Aspheric Lens
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 100.00

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen