

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Asphäre aus UV-Quarzglas, 12,5 mm D., 0,63 NA, unbeschichtet



TECHSPEC UV Fused Silica Aspheric Lenses



Produkt **#87-975** ☐ Lagernd

☐ [Andere Beschichtungen](#)



1



€375,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€375,00

Stk. 6+

€300,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm): 10.00 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA: 0.63
Hintere Brennweite BFL (mm): 4.52
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 1.2λ
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): ≤5
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 11
Randdicke ET (mm): 2.03
Mittendicke CT (mm): 8.00 ±0.1
Blende: 0.79
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 100.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen