

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



TECHSPEC® Mounted MgF2 Coated Achromatic Lenses

Produkt #12-926

AUSVERKAUF

3-4 TAGE

⊖

 1

⊕

€63,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€63,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Effektive Brennweite EFL (mm):
35.00

Substrat:

▼

[N-SK11](#) / [N-SF5](#)

Blende:
2.8

Numerische Apertur NA:
0.18

Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Hintere Brennweite BFL ab Gehäuse (mm): 31.7
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur CA (mm): 11.2
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Randdicke ET (mm): 3.98
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±2
Radius R₁ (mm): 22.94
Radius R₂ (mm): -15.54
Radius R₃ (mm): -58.84
Oberflächenqualität: 40-20
Linse inklusive: #45-210
Verwendete Fassung: #54-623
Fassungsdurchmesser (mm): 30.0
Tubuslänge (mm): 14.0
Gesamtlänge (mm): 18.0
Gewindeart: C-Mount
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen