

PCX-Kondensorlinse, 125 mm Durchm. x 375 mm BW



Produkt **#27-506** **20+ In Stock**

-

1

+

€114^{,33}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€114,33 stückpreis
Stk. 11-49	€101,97 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Condenser Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

125.00 +0.0/-0.5	Durchmesser (mm):
14.40	Mittendicke CT (mm):
4.05	Randdicke ET (mm):
122	Freie Apertur CA (mm):
Protective as needed	Fase:

Optische Eigenschaften

375.00 @ 587.6nm	Effektive Brennweite EFL (mm):
366.00	Hintere Brennweite BFL (mm):
Uncoated	Beschichtung:
N-BK7	Substrat: ☐
120-80	Oberflächenqualität:
193.80	Radius R ₁ (mm):
3.00	Blende:
0.17	Numerische Apertur NA:
350 - 2200	Wellenlängenbereich (nm):

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 219:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

• Große Abmessungen von 100 bis 250 mm Durchmesser verfügbar

• Polierte Substrate bieten höhere Präzision gegenüber geformten Optiken

• Wellenlängenbereich von 350 - 2200 nm

Kondensorlinsen bündeln Licht in einen projizierten Strahl. Sie werden in Projektoren, Spotlights und anderen Projektions- und Beleuchtungsanwendungen eingesetzt. Unsere großen Kondensorlinsen sind in Größen verfügbar, die bei unseren PCX-Standardlinsen nicht angeboten werden, und mit verschiedenen Brennweiten erhältlich. Bei der Kombination von zwei Kondensorlinsen mit gleicher Brennweite erhalten Sie Systeme mit der halben Brennweite der Einzellinse.

TECHNISCHE INFORMATIONEN



