



Dualband-Laserlinienspiegel, 12,5 mm Durchmesser, 6 mm Dicke, 635-670/1064 nm



Produkt #47-978 Lagernd

- 1 +

€141,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€141,00

Stk. 6+

€124,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenqualität:  
10-5

Typ:  
Laser Mrror

Parallelität (Bogenminuten):  
<3

|                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Freie Apertur (%)</b> :<br>>90                                                                                                                   |
| <b>Rückseite:</b><br>Ground                                                                                                                         |
| <b>Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%)</b> :<br>99.5                                                                                            |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>abs</sub> >99.5% @ 635, 670 & 1064nm                                                                   |
| <b>Oberflächenebenheit (P-V):</b><br>λ/10                                                                                                           |
| <b>Art der Beschichtung:</b><br>Dielectric                                                                                                          |
| <b>Beschichtung:</b><br>Laser Mirror (635, 670, 1064nm)                                                                                             |
| <b>Designwellenlänge DWL (nm):</b><br>635, 670, 1064                                                                                                |
| <b>Durchmesser (mm):</b><br>12.50 +0.0/-0.2                                                                                                         |
| <b>Dicke (mm):</b><br>6.00 ±0.2                                                                                                                     |
| <b>Einfallswinkel (°):</b><br>45                                                                                                                    |
| <b>Substrat:</b> <br><a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980)   |
| <b>Zerstörschwelle, Referenz:</b> <br>20 J/cm <sup>2</sup> @20ns |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Reach 209:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |