

TECHSPEC® 12,5mm D., 785nm, 0°, Diodenlaserspiegel



Produkt #63-147 AUSVERKAUF 3-4TAGE

- 1 + **€39,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€39,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mirror

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%):
>90

Rückseite: Ground
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%): 99.8
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >99.8% @ 785nm R _{avg} >98% @ 730 - 840nm
Wellenlängenbereich (nm): 730 - 840
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Dielectric Mirror (730-840nm)
Designwellenlänge DWL (nm): 785
Durchmesser (mm): 12.50 +0.0/-0.2
Dicke (mm): 6.00 ±0.2
Einfallswinkel (°): 0
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen