

Breitbandiger Hybrid-Diffusor, 12,5 mm Durchmesser



Broadband Hybrid Diffusers

Produkt **#36-610** **20+ In Stock**

-

1

+

€40²⁵

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€40,25 stückpreis
Stk. 11-49	€32,25 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Opal Diffuser

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

12.50 ±0.5	Durchmesser (mm):
120	Körnung:
1.75 ±0.1	Dicke (mm):
Optische Eigenschaften	
Uncoated	Beschichtung:
White Diffusing Glass	Substrat:
400 - 1100	Wellenlängenbereich (nm):
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 211:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Halb-opakes weißes Glas mit behandelter Oberfläche
- Zwei Streumechanismen
- Hervorragende Streuung im NIR-Spektrum

Breitbandige Hybrid-Diffusoren sind semi-opake Diffusoren, die das Licht vom UV- bis zum NIR-Spektrum effektiv streuen. Mit sandgestrahlten Oberflächen (Körnung 120) und einem 1,75 mm dicken Streumedium besitzen diese Diffusoren zwei verschiedene Streumechanismen. Jeder Streumechanismus beeinflusst einen anderen Wellenlängenbereich; die Kombination in einer Optik ergibt einen Diffusor, der in einem breiten Spektralbereich streut. Breitbandige Hybrid-Diffusoren eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen eine hohe Streuung zur gleichmäßigen Ausleuchtung benötigt wird. Sie können als Sichtschirme verwendet werden.

KOMPATIBLE HALTERUNGEN