


TECHSPEC®

Linearer Polarisationsfilm, 12,5 mm Durchmesser (XP42-70)



Produkt #19-940 3-4 TAGE

-

1

+

€16,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€16,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.50

Auslöschungsverhältnis:
up to 9000:1 (nominal at 555nm)

Substrat: ☐
Polymer Film XP42-70

Betriebstemperatur (°C):
-10 to +60

Dicke (mm):
0.72 ±0.1

Transmission (%) : Single: 42 ±2 Parallel: 36.4 Crossed: <0.004 (nominal at 555nm)
Typ: Linear Polarizer
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.3
Aufbau: Polarizing Film on PMMA
Hinweis: Polarization axis can be identified as follows: Circular Parts - Parallel to direction of notch on polarizer Square Parts - Parallel to mark on protective film Rectangular Parts - Parallel to first listed dimension
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Polarisationseffizienz (%) : >99.98 (nominal at 555nm)
Transmissionsänderung nach 1000 Stunden (%) : <±5
Feuchtigkeit bei Einsatz: ≤80% (no condensation)
#Sorting: 56.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform