


TECHSPEC[®] Laserspiegelsubstrat, 12,5 mm Durchm.



TECHSPEC[®] Laser Mirror Substrates

Produkt **#47-017** 20+ In Stock

-

1

+

€87^{.50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€87,50 stückpreis
Stk. 11-25	€75,50 stückpreis
Stk. 26-50	€67,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Laser Mirror Substrate

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
<3	Parallelität (Bogenminuten):
90	Freie Apertur (%):
Ground	Rückseite:
12.50 +0.00/-0.20	Durchmesser (mm):
6.00 ±0.20	Dicke (mm):
Ground, protective bevel as needed	Kanten:
Optische Eigenschaften	
10-5	Oberflächenqualität:
λ/10	Oberflächenebenheit (P-V):
Uncoated	Beschichtung:
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: 
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 197:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Oberflächenebenheit λ/10 und Oberflächenqualität 10-5
- Hochwertige Quarzglassubstrate
- Zollgrößen mit runden oder rechteckigen Geometrien
- Unbeschichtete Laserfenstersubstrate sind ebenfalls verfügbar

TECHSPEC® Laserspiegelsubstrate werden aus hochwertigem Quarzglas hergestellt und sind für den Einsatz mit Hochleistungslaserquellen konzipiert. Diese Spiegel zeichnen sich durch hervorragende Oberflächenspezifikationen wie einer Oberflächenebenheit von λ/10 und einer Oberflächenqualität von 10-5 aus. Damit sollen Leistungsminderungen aufgrund von Oberflächenfehlern minimiert werden. Aufgrund der hohen Oberflächenqualität dieser Spiegelrohlinge sind diese auch ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Intra-Cavity-Laseranwendungen. TECHSPEC® Laserspiegelsubstrate sind in Standardgrößen in Zoll erhältlich, entweder mit kreisförmigen oder rechteckigen Geometrien. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Ihre Anwendung ein Laserspiegelsubstrat in kundenspezifischer Größe erfordert.

KOMPATIBLE HALTERUNGEN