


TECHSPEC® 12,5mm D. x -25mm BW negativer Achromat MgF₂ beschichtet



Produkt **#45-219** **20+ In Stock**

☐ [Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€86^{,52}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€86,52 stückpreis
Stk. 6-25	€69,01 stückpreis
Stk. 26-49	€64,89 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Negative Achromatic Lens


Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
12.50 +0.0/-0.025	Durchmesser (mm):
11.50	Freie Apertur CA (mm):
<1	Zentrierung (Bogenminuten):
4.55 ±0.10	Mittendicke CT (mm):
2.00 ±0.05	Mittendicke CT 1 (mm):
2.55 ±0.05	Mittendicke CT 2 (mm):
5.74	Randdicke ET (mm):
Protective as needed	Fase:
Optische Eigenschaften	
-25.00	Effektive Brennweite EFL (mm):
±1	Toleranz Brennweite (%):
-27.33	Hintere Brennweite BFL (mm):
587.6	Designwellenlänge Brennweite (nm):
-17.75	Radius R ₁ (mm):
12.17	Radius R ₂ (mm):
109.75	Radius R ₃ (mm):
N-BAF10 / N-SF10	Substrat: □
40-20	Oberflächenqualität:
2.00	Blende:
0.25	Numerische Apertur NA:
MgF ₂ (400-700nm)	Beschichtung:
R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm	Beschichtungsspezifikation:
1.5λ	Power (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4	Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
400 - 700	Wellenlängenbereich (nm):
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 219:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Magnesiumfluoridbeschichtung (MgF₂)
 - Zur Verlängerung der Brennweite
 - [Negative Achromate mit breitbandiger AR-Beschichtung](#) ebenfalls lieferbar
- TECHSPEC® Negative Achromate bestehen aus zwei miteinander verkitteten optischen Elementen. Bei den negativen Achromaten sind Farb- sowie Achsenaberrationen korrigiert. Die Achromate werden vor allem als Barlow-Linsen zur Verlängerung der Brennweite eingesetzt. Kombiniert werden diese Linsen oft mit positiven achromatischen Spiegelsystemen und Bildverarbeitungsobjektiven.

TECHNISCHE INFORMATIONEN



BESCHICHTUNGSKURVEN

KUNDENSPEZIFISCHE PRODUKTE

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

KOMPATIBLE HALTERUNGEN