

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 12,5mm D. X -35mm eff. Brw., VIS 0 Beschichtung, negativer Achromat



Produkt #62-487 [Lagernd](#)
[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

 €88,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€88,00

Stk. 6+
€74,80

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

-35.00
Toleranz Brennweite (%): ±1
Hintere Brennweite BFL (mm): -36.51
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 11.50
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 3.56 ±0.10
Mitten- dicke CT 1 (mm): 2.00 ±0.05
Mitten- dicke CT 2 (mm): 1.56 ±0.05
Radius R₁ (mm): -21.66
Radius R₂ (mm): 17.48
Radius R₃ (mm): 50.54
Randdicke ET (mm): 4.74
Substrat:  N-BK7 / N-SF5
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 2.8
Numerische Apertur NA: 0.18
Beschichtung: VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Negative Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen