

PCX-Kondensorlinse, 125 mm Durchm. x 250 mm BW, MgF₂-Beschichtung



Produkt #19-908 3-4TAGE

- 1 + **€214,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€214,00
Stk. 11+
€193,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
125.00 +0.0/-0.5

Effektive Brennweite EFL (mm):
250.00 @ 587.6nm

Hintere Brennweite BFL (mm):
237.00

Beschichtung:

MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 120-80
Mittendicke CT (mm): 20.00
Randdicke ET (mm): 3.88
Radius R₁ (mm): 129.20
Freie Apertur CA (mm): 122
Blende: 2.00
Numerische Apertur NA: 0.25
Typ: Condenser Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform