


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC

Keilfenster aus Quarzglas, 12,5 mm Durchmesser, unbeschichtet, 30 Bogenminuten



TECHSPEC® Fused Silica Wedged Windows

Produkt #34-241 3-4 TAGE



1



€115,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€115,00

Stk. 6+

€92,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Freie Apertur CA (mm):  
11.25

Durchmesser (mm):  
12.50 +0.0/-0.10

Dicke (mm):

|                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.00 ±0.20                                                                                                                                     |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                                                                                                               |
| <b>Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10<sup>-6</sup>/°C):</b><br>0.52 (+5 to +35°C)<br>0.57 (0 to +200°C)<br>0.48 (-100 to +200°C)       |
| <b>Kanten:</b><br>Fine Ground                                                                                                                  |
| <b>Brechungsindex n<sub>d</sub>:</b><br>1.458                                                                                                  |
| <b>Substrat:</b>  <a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980) |
| <b>Oberflächenebenheit (P-V):</b><br>λ/10                                                                                                      |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>20-10                                                                                                           |
| <b>Typ:</b><br>Wedged Window                                                                                                                   |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>200 - 2200                                                                                                 |
| <b>Elastizitätsmodul (GPa):</b><br>73                                                                                                          |
| <b>Keilwinkel:</b><br>30' ±10'                                                                                                                 |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 240:</b><br><a href="#">Konform</a>               |