

TECHSPEC®

Plankonvexe (PCX) Zylinderlinse für die Beleuchtung, 12,5 mm H x 25 mm L x 12,5 mm BW, unbeschichtet



Produkt #68-029 3-4 TAGE

1 €62,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€62,00
Stk. 6+
€49,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Effektive Brennweite EFL (mm):
12.50

Substrat:
[N-SF11](#)

Blende: 1
Numerische Apertur NA: 0.5
Beschichtung: Uncoated
Typ: Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 2500
Hintere Brennweite BFL (mm): 10.37
Mittendicke CT (mm): 3.80
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Größe (mm): 12.5 x 25.0
Randdicke ET (mm): 1.55
Toleranz Brennweite (%): ±3
Radius R₁ (mm): 9.81
Oberflächenqualität: 60-40

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen