

TECHSPEC®

Plankonvexe (PCX) Zylinderlinse für die Beleuchtung, 12,5 mm H x 25 mm L x 150 mm BW, unbeschichtet



Produkt #68-037 **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €57⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€57,00 stückpreis
Stk. 6-25	€52,00 stückpreis
Stk. 26-49	€49,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Cylinder Lens, Plano-Convex **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Mittendicke CT (mm):

2.00

Toleranz Mittendicke (mm):

±0.1

Toleranz Größe (mm):

+0.0/-0.2

Größe (mm):

12.5 x 25.0

Randdicke ET (mm):

1.75

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):

150.00

Substrat:

N-BK7

Blende:

12

Numerische Apertur NA:

0.04

Beschichtung:

Uncoated

Wellenlängenbereich (nm):

350 - 2200

Hintere Brennweite BFL (mm):

148.68

Toleranz Brennweite (%):

±3

Radius R₁ (mm):

77.52

Oberflächenqualität:

60-40

Konformität mit Standards

RoHS 2015:

Konform

REACH 201:

Konform

Konformitätszertifikat:

Anzeigen

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Produktdetails


- Breitbandeigenschaften durch Substrat N-BK7
- Kostengünstig für die OEM-Integration
- Viele Beschichtungsmöglichkeiten erhältlich

TECHSPEC® PCX-Zylinderlinsen für die Beleuchtung ähneln im Profil plankonvexen (PCX) Linsen, bestehen jedoch statt aus einem Kugelausschnitt aus einem Zylinderausschnitt. Die Linsen fokussieren Licht in einer Dimension und können ein Punktlicht in eine Linie umwandeln. TECHSPEC® PCX-Zylinderlinsen für die Beleuchtung sind in runden und rechteckigen Versionen sowie mit diversen Beschichtungen erhältlich. Zylinderlinsen eignen sich ideal zur Linienprojektion bei Bildverarbeitungsanwendungen für die Industrie oder für Leitsysteme.

Bitte beachten Sie: Wir bieten auch Zylinderlinsen mit negativer Brennweite an, siehe dazu unsere plankonkaven [TECHSPEC® PCV-Zylinderlinsen für die Beleuchtung](#).

Technische Informationen

Circular And Rectangular Cylinder Lenses





PCX Rectangular

;