

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Achromat, 12,5 mm D. x 75 mm Brennweite, MgF₂-beschichtet



MgF₂ Coated Achromatic Lenses



Produkt #32-882 ☐ Lagernd

☐ [Andere Beschichtungen](#)



1



€76,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€76,00

Stk. 6+

€60,75

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): 75.00
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hintere Brennweite BFL (mm): 72.35
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 11.50
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 4.60 ±0.10
Mitten- dicke CT 1 (mm): 3.00 ±0.05
Mitten- dicke CT 2 (mm): 1.60 ±0.05
Radius R₁ (mm): 46.44
Radius R₂ (mm): -33.77
Radius R₃ (mm): -95.94
Randdicke ET (mm): 3.97
Substrat: ☐ N-BK7 / N-SF5
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 6.00
Numerische Apertur NA: 0.08
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen