

TECHSPEC®

12,5 mm Länge Katheten, unbeschichtet, rechtwinkliges $\lambda/20$ Prisma aus UV Quarzglas



Produkt #35-903 3-4 TAGE

- 1 +

€278,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€278,00

Stk. 6+

€250,20

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±15

Beschichtung:
Uncoated

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Coming 7980)

Oberflächenqualität: 20-10
Typ: Right Angle Prism
Toleranz Größe (mm): +0.00/-0.10
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur (%): 90
Länge Hypotenuse (mm): 17.70
Länge Katheten (mm): 12.50
Pyramidaltoleranz (Bogenminuten): ±1
Bildorientierung: Left-Handed
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200
Oberflächenebenheit (P-V): λ/20

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen