


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 12,5mm D. X -20mm Bwv negativer Achromat MgF₂ beschichtet



Produkt #62-475 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€82,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€82,00

Stk. 6+

€65,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
-20.00

Toleranz Brennweite (%):

±1
Hinterer Brennweite BFL (mm): -22.88
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 11.50
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 5.50 ±0.10
Mitten- dicke CT 1 (mm): 2.00 ±0.05
Mitten- dicke CT 2 (mm): 3.50 ±0.05
Radius R₁ (mm): -13.80
Radius R₂ (mm): 9.99
Radius R₃ (mm): 109.48
Randdicke ET (mm): 7.01
Substrat: ☐ N-BAF10 / N-SF10
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 1.6
Numerische Apertur NA: 0.31
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Negative Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen