

TECHSPEC® 12,5mm D. x -25mm eff. Brw., VIS 0 Beschichtung, negativer Achromat



Produkt #62-486 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €88,00

+ WARENKORB

|                 |
|-----------------|
| Stk. 1-5        |
| €88,00          |
| Stk. 6+         |
| €74,80          |
| Mengenrabatte   |
| Angebotsanfrage |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
12.50 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -25.00                                                                                                                                                |
| <b>Toleranz Brennweite (%)</b> :<br>±1                                                                                                                |
| <b>Hintere Brennweite BFL (mm)</b> :<br>-27.33                                                                                                        |
| <b>Designwellenlänge Brennweite (nm)</b> :<br>587.6                                                                                                   |
| <b>Freie Apertur CA (mm)</b> :<br>11.50                                                                                                               |
| <b>Zentrierung (Bogenminuten)</b> :<br><1                                                                                                             |
| <b>Mittendicke CT (mm)</b> :<br>4.55 ±0.10                                                                                                            |
| <b>Mitten-<br/>dicke CT 1 (mm)</b> :<br>2.00 ±0.05                                                                                                    |
| <b>Mitten-<br/>dicke CT 2 (mm)</b> :<br>2.55 ±0.05                                                                                                    |
| <b>Radius R<sub>1</sub> (mm)</b> :<br>-17.75                                                                                                          |
| <b>Radius R<sub>2</sub> (mm)</b> :<br>12.17                                                                                                           |
| <b>Radius R<sub>3</sub> (mm)</b> :<br>109.75                                                                                                          |
| <b>Randdicke ET (mm)</b> :<br>5.74                                                                                                                    |
| <b>Substrat:</b>  <a href="#">N-BAF10</a> / <a href="#">N-SF10</a> |
| <b>Oberflächenqualität</b> :<br>40-20                                                                                                                 |
| <b>Blende</b> :<br>2.00                                                                                                                               |
| <b>Numerische Apertur NA</b> :<br>0.25                                                                                                                |
| <b>Beschichtung</b> :<br>VIS 0° (425-675nm)                                                                                                           |
| <b>Beschichtungsspezifikation</b> :<br>R <sub>avg</sub> ≤0.4% @ 425 - 675nm                                                                           |
| <b>Power (P-V) @ 632,8 nm</b> :<br>1.5λ                                                                                                               |
| <b>Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm</b> :<br>λ/4                                                                                                     |
| <b>Fase</b> :<br>Protective bevel as needed                                                                                                           |
| <b>Typ</b> :<br>Negative Achromatic Lens                                                                                                              |
| <b>Wellenlängenbereich (nm)</b> :<br>425 - 675                                                                                                        |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Reach 219:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |