

TECHSPEC® Nd:YAG-Laserlinienspiegel, 12,7 x 12,7 mm, 1064 nm, 45°



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

Produkt #39-653 3-4 TAGE



1



€137,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€137,00

Stk. 6+

€121,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mirror

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%) : 85
Rückseite: Commercial Polish
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%) : 99.8
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >99.8% @ 1064nm R _{avg} >99.5% @ 1046 - 1074nm
Wellenlängenbereich (nm) : 1046 - 1074
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Laser Mirror (1046-1074nm)
Designwellenlänge DWL (nm) : 1064
Größe (mm) : 12.7 x 12.7 +0.00/-0.10
Dicke (mm) : 6.35 ±0.20
Einfallswinkel (°) : 45
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 20 J/cm² @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen