

TECHSPEC® 12,5mm D. x 50mm eff. Brw. UV-AR Beschichtung, UV PCX Zylinderlinse



Produkt #68-177 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + **€92,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€92,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.2

Effektive Brennweite EFL (mm):
50.00

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Blende:
4.00

Numerische Apertur NA: 0.13
Beschichtung: UV-AR (250-425nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm): 250 - 425
Hintere Brennweite BFL (mm): 48.63
Mittendicke CT (mm): 2.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤1.0% @ 250 - 425nm R _{avg} ≤0.75% @ 250 - 425nm R _{avg} ≤0.5% @ 370 - 420nm
Randdicke ET (mm): 1.13
Toleranz Brennweite (%): ±3
Radius R (mm): 22.93
Oberflächenqualität: 40-20
Toleranz Keilwinkel (Bogenminuten): 15.00
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 3 J/cm² @ 355nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen