

TECHSPEC® 12,5mm D. x 75mm eff. Brw. unbeschichtet, UV PCX Zylinderlinse



Produkt #68-170 AUSVERKAUF ☐ Lagernd

- 1 + **€99,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€99,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.2

Effektive Brennweite EFL (mm):
75.00

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Blende:
6.00

Numerische Apertur NA: 0.08
Beschichtung: Uncoated
Typ: Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200
Hintere Brennweite BFL (mm): 73.63
Mittendicke CT (mm): 2.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Randdicke ET (mm): 1.43
Toleranz Brennweite (%): ±3
Radius R (mm): 34.39
Oberflächenqualität: 40-20
Toleranz Keilwinkel (Bogenminuten): 15.00

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen