

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

λ/2-verzögerungsplatte nullter Ordnung aus Quarz, 12,7 mm D., 488 nm



Produkt #85-034 3-4 TAGE

- 1 + €424,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€424,00

Stk. 6+

€342,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
8.00

Beschichtung:
Laser V-Coat (488nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
488

Durchmesser (mm):

12.70 +0.00/-0.25
Substrat: Crystal Quartz
Verzögerung: λ/2
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 6.40 +0.00/-0.25
Typ: Crystalline Waveplate
Aufbau: Crystalline
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/10 for central 80% of clear aperture
Parallelität (Bogensekunden): <3
Verzögerungstoleranz: ±λ/200
Temperaturkoeffizient (λ/°C): 0.0001
Verzögerungsordnung: 0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen