

λ/2-Verzögerungsplatte nullter Ordnung aus Quarz, 12,7 mm D., 800 nm



Produkt #85-042 KONTAKT

- 1 + **€424,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€424,00
Stk. 6+
€342,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
8.00

Beschichtung:
Laser V-Coat (800nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
800

Durchmesser (mm):

12.70 +0.00/-0.25
Substrat: Crystal Quartz
Verzögerung: λ/2
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 6.40 +0.00/-0.25
Typ: Crystalline Waveplate
Aufbau: Crystalline
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/10 for central 80% of clear aperture
Parallelität (Bogensekunden): <3
Verzögerungstoleranz: ±λ/200
Temperaturkoeffizient (λ/°C): 0.0001
Verzögerungsordnung: 0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen