



Plankonkave (PCV) Zylinderlinse für die Beleuchtung, 12,5 mm H x 25 mm L x -25 mm BW, VIS 0°



TECHSPEC® Illumination Grade PCV Cylinder Lenses

Produkt #69-798 Lagernd



€82,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€82,00

Stk. 6+

€65,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Effektive Brennweite EFL (mm):  
-25.00

Substrat:

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">N-BK7</a>                                                                           |
| <b>Beschichtung:</b><br>VS 0° (425-675nm)                                                       |
| <b>Typ:</b><br>Cylinder Lens, Plano-Concave                                                     |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>425 - 675                                                   |
| <b>Hintere Brennweite BFL (mm):</b><br>-26.65                                                   |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>2.50                                                             |
| <b>Toleranz Mitten-<br/>dicke (mm):</b><br>±0.1                                                 |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> ≤0.4% @ 425 - 675nm                      |
| <b>Toleranz Größe (mm):</b><br>+0.0/-0.2                                                        |
| <b>Größe (mm):</b><br>12.5 x 25.0                                                               |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>3.95                                                               |
| <b>Toleranz Brennweite (%):</b><br>±3                                                           |
| <b>Radius R<sub>1</sub> (mm):</b><br>-12.92                                                     |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                                                            |
| <b>Zerstörschwelle, Referenz:</b> <input type="checkbox"/><br>5 J/cm <sup>2</sup> @ 532nm, 10ns |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |