

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

VICINIA



TECHSPEC® Illumination Grade PCV Cylinder Lenses

Produkt #69-840 3-4 TAGE

1 €82,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€82,00

Stk. 6+

€65,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Effektive Brennweite EFL (mm):
-75.00

Substrat:

N-BK7
Beschichtung: VIS-NIR (400-1000nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Concave
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1000
Hintere Brennweite BFL (mm): -76.65
Mittendicke CT (mm): 2.50
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Größe (mm): 12.5 x 25.0
Randdicke ET (mm): 2.96
Toleranz Brennweite (%): ±3
Radius R₁ (mm): -38.76
Oberflächenqualität: 60-40
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform