


TECHSPEC[®] Optische $\lambda/10$ -Planplatte aus ZERODUR[®], 12,7 mm Durchmesser



Produkt **#43-327-000** **12 In Stock**

-

1

+

€105⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€105,00 stückpreis
Stk. 11-25	€93,00 stückpreis
Stk. 26-49	€88,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Interferometry Window	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
11.40	Freie Apertur CA (mm):
0.50 +0.00/-0.02	Durchmesser (Zoll):
12.70 +0.0/-0.50	Durchmesser (mm):
0.13 ±0.03	Dicke (Zoll):
3.20 ±0.8	Dicke (mm):
≤3	Parallelität (Bogenminuten):
Protective as needed	Fase:
Single Surface	Aufbau:
Fine Ground	Kanten:
0.24	Poisson-Zahl:
90.3	Elastizitätsmodul (GPa):
620.00	Knoop-Härte (kg/mm²):
Optische Eigenschaften	
Uncoated	Beschichtung:
Yellow Tint	Farbe:
	Substrat: 
1.542	Brechungsindex (n _d):
60-40	Oberflächenqualität:
56.2	Abbe-Zahl (v _d):
λ/10	Oberflächenebenheit (P-V):
Materialeigenschaften	
2.53	Dichte (g/cm³):
0.1	Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10 ⁻⁶ /°C):
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 240:

PRODUKTDDETAILS

- Mit Durchmessern von 0,5 Zoll - 14 Zoll
- Jede λ/20-Planplatte ab 75 mm wird mit Kalibrierzertifikat geliefert
- Lieferbar mit Standardmetallspiegelbeschichtungen: [λ/10 und λ/20](#)

Optische Planplatten werden als Referenz (Testplatte) verwendet, um die Ebenheit einer unbekannten Fläche zu ermitteln. Jedes Teil wird von unseren Optikern präzise poliert und mit einem Zygo-Interferometer getestet, um die Oberflächenebenheit sicherzustellen. Die Rückseiten unserer einseitigen Planplatten sind auf Fensterqualität poliert, damit das Interferenzmuster sichtbar ist. Jede Planplatte wird in einer praktischen Aufbewahrungsbox für dauerhaften Schutz geliefert. Die λ/20-Planplatten mit einem Durchmesser von 75 mm oder größer werden mit Kalibrierzertifikat geliefert.