


Dichroitischer Filter, grün, quadratisch 12,5 x 12,5 mm



Additive and Subtractive Dichroic Color Filters

Produkt **#11-483** **5 In Stock**

-

1

+

€25⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-24	€25,00 stückpreis
Stk. 25-49	€22,75 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Dichroic Filter

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

12.5 x 12.5

Größe (mm):

12.50

Länge (mm):

2.00 Nominal	Dicke (mm):
12.50	Breite (mm):
±0.25	Toleranz Größe (mm):
≥85	Freie Apertur (%):

Optische Eigenschaften

0	Einfallswinkel (°):
575.00	Grenzwellenlänge (nm):
505.00	Grenzwellenlänge (nm):
BOROFLOAT®	Substrat: ☐

Additive Color	Beschichtung:
Green	Farbe:

80-50	Oberflächenqualität:
0.012	Toleranz Grenzwellenlänge (µm):

Beschichtungsspezifikation: T _{avg} <1.0% @ 400 - 480nm, T _{avg} >80% @ 525 - 555nm, T _{avg} <1.0% @ 590 - 720nm T _{abs} <1.0% @ 425 - 455nm, T _{abs} >70% @ 530 - 550nm, T _{abs} <1.0% @ 620 - 690nm	
0.012	Toleranz Cut-Off-Wellenlänge (µm):

Umwelt & Haltbarkeit

<100	Betriebstemperatur (°C):
------	--------------------------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Produktdetails

- Dichroitische Filter hoher Sättigung
- Verschiedene Größen und Sets
- Präzise Glassubstrate

Additive und subtraktive dichroitische Farbfilter werden für Farbaufteilung und Kontrasterhöhung verwendet und sind ideal für die industrielle Bildverarbeitung geeignet. Die Filter sind ungefasst und können einfach in bestehende Kamera- oder Beleuchtungsaufbauten integriert werden. Dichroitische Filter ermöglichen weitere Bildfelder, die mit schmalbandigen Bandpassinterferenzfiltern nicht erreicht werden können. Additive und subtraktive dichroitische Farbfilter bestehen aus einem präzisen Glassubstrat und werden in verschiedenen Größen und Sets angeboten. Außerdem ist ein kompletter Satz dieser Filter eingebaut in einem [Filterrad](#) erhältlich.

Typische Anwendungen sind Fotovergrößerer, Strahlaufteilung und die Platzierung der Filter vor Objektiven, um spektrale Regionen/Farben zu isolieren.

Technische Informationen



Kompatible Halterungen