

TECHSPEC® 12,7mm D. x 125mm Brennweite, VIS 0° geschwärzt, Achromat



Produkt #69-922-INK 3-5 TAGE
[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€91,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€91,00
Stk. 6+
€72,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.70 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

125.00
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hintere Brennweite BFL (mm) : 121.95
Designwellenlänge Brennweite (nm) : 587.6
Freie Apertur CA (mm) : 11.43
Zentrierung (Bogenminuten) : <1
Mittendicke CT (mm) : 6.50 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm) : 4.50 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm) : 2.00 ±0.10
Radius R₁ (mm) : 76.92
Radius R₂ (mm) : -55.48
Radius R₃ (mm) : -162.59
Randdicke ET (mm) : 6.11
Substrat:  N-BK7 / N-SF5
Oberflächenqualität : 40-20
Blende : 9.84
Numerische Apertur NA : 0.05
Beschichtung : VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632,8 nm : 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm : λ/4
Fase : Protective bevel as needed
Typ : Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen