

TECHSPEC® 12,7 x 25,4 mm Brennweite 90° 100 Å Off-axis Parabolspiegel, Aluminium



Produkt #35-482 3-4 Tage

Andere Beschichtungen



1



€180,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€180,00

Stk. 6+

€162,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Durchmesser (mm):
12.70 +0.00/-0.38

Effektive Brennweite EFL (mm):

25.40
Toleranz Brennweite (%): ±1
Krümmungsradius (mm): 25.40
Beschichtung: Protected Aluminum (400-2000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≥85% @400 - 700nm R _{avg} ≥97% @2,000 - 12,000nm
Offset-Winkel (°): 90
Parent-Brennweite PFL (mm): 12.7
Oberflächengenauigkeit, RMS: λ/4
Oberflächenrauheit (Angström): <100 RMS
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 2000
Freie Apertur (%): 90
Oberflächenqualität: 80-50
Kompatible Montageplatten: #34-425
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y-Offset (mm): 25.4
Reflektierte Wellenfront, RMS: λ/2

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform