

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHNISCHE DATEN
90° Off-Axis-Spiegel, 50 Å, 12,7 mm Durchm. x 25,4 mm EFL, Protected Aluminium



Aluminium Off-Axis-Parabolspiegel

Produkt #37-259 KONTAKT

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€185,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€185,00

Stk. 6+

€166,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Durchmesser (mm):
12.70 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm): 25.40
Toleranz Brennweite (%): ±1
Krümmungsradius (mm): 25.40
Beschichtung: Protected Aluminum (400-2000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≥85% @ 400 - 700nm R _{avg} ≥97% @ 2,000 - 12,000nm
Offset-Winkel (°): 90
Parent-Brennweite PFL (mm): 12.7
Oberflächengenauigkeit, RMS: λ/8
Oberflächenrauheit (Angström): <50 RMS
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 2000
Oberflächenqualität: 80-50
Kompatible Montageplatten: #34-425
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y-Offset (mm): 25.40
Reflektierte Wellenfront, RMS: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen