

TECHSPEC®

90° Off-Axis-Spiegel, 50 Å, 12,7 mm Durchm. x 203,2 mm EFL, UV Enhanced Aluminium



Aluminium Off-Axis-Parabolspiegel

Produkt #37-269 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €200,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€200,00

Stk. 6+

€180,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Durchmesser (mm):
12.70 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm): 203.20
Toleranz Brennweite (%): ±1
Krümmungsradius (mm): 203.20
Beschichtung: Enhanced Aluminum (250-700nm)
Art der Beschichtung: Metal
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm
Offset-Winkel (°): 90
Parent-Brennweite PFL (mm): 101.6
Oberflächengenauigkeit, RMS: λ/8
Oberflächenrauheit (Angström): <50 RMS
Wellenlängenbereich (nm): 250 - 700
Oberflächenqualität: 80-50
Kompatible Montageplatten: #34-425
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y-Offset (mm): 203.20
Reflektierte Wellenfront, RMS: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen