

PCV-Linse aus Kalziumfluorid (CaF₂) von ISP Optics, 12,7 mm Durchmesser x -25,4 mm BW, unbeschichtet | CF-PC-12-25

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)



Produkt **#24-778** 3-4 Tage

- 1 + **€110,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€110,00

Stk. 10+
€99,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.70 +0.00/-0.13

Effektive Brennweite EFL (mm):
-25.40 @ 5µm

Substrat: Calcium Fluoride (CaF₂)
Blende: 2.00
Numerische Apertur NA: 0.25
Beschichtung: Uncoated
Typ: Plano-Concave Lens
Wellenlängenbereich (nm): 300 - 8000
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 1.50 ±0.20
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Freie Apertur CA (mm): 11.43
Randdicke ET (mm): 3.70
Toleranz Brennweite (%): ±2
Modellnummer: CF-PC-12-25
Radius R₁ (mm): -10.21
Oberflächenqualität: 60-40
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen