

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

M4-verzögerungsplatte nullter Ordnung aus Quarz, 12,7 mm D., 1064 nm



Produkt #85-029 3-4 TAGE

1 €424,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€424,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
8.00

Beschichtung:
Laser V-Coat (1064nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
1064

Durchmesser (mm):
12.70 +0.00/-0.25

Substrat: ☐
Crystal Quartz

Verzögerung: λ/4
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 6.40 +0.00/-0.25
Typ: Crystalline Waveplate
Aufbau: Crystalline
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/10 for central 80% of clear aperture
Parallelität (Bogensekunden): <3
Verzögerungstoleranz: ±λ/200
Temperaturkoeffizient (λ/°C): 0.0001
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 3.5 J/cm² @ 1064nm, 10ns
Verzögerungsordnung: 0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen