

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Keilfenster aus Kalziumfluorid (CaF₂) von ISP Optics, 12,7 mm Durchmesser, 2 mm Dicke, 3° Keilwinkel | CF-WW3-12-2

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)



Calcium Fluoride (CaF₂) Wedged Windows

Produkt #19-718 3-4 TAGE



1



€192,50

+ WARENKORB

Stk. 1+

€192,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
85

Freie Apertur CA (mm):
10.80

Durchmesser (mm): 12.70 +0.00/-0.13
Dicke (mm): 2.00 ±0.13
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 18.85
Dichte (g/cm³): 3.18
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 1.495
Knoop-Härte (kg/mm²): 158.3
Poisson-Zahl: 0.26
Substrat: Calcium Fluoride (CaF₂)
Oberflächenebenheit (P-V): 2λ @ 633nm
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 7000
Elastizitätsmodul (GPa): 75.8
Keilwinkel: 3° ±0.25
Modellnummer: CF-WW3-12-2

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen