

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: 

European Union

SUBMIT



Produkt #62-568 

3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€40,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€40,50

Stk. 10+

€36,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
12.70 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 50.80 @ 587.6nm                                                                     |
| <b>Hintere Brennweite BFL (mm):</b><br>49.15                                        |
| <b>Beschichtung:</b><br>VS 0° (425-675nm)                                           |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> ≤0.4% @ 425 - 675nm          |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">N-BK7</a>                  |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>40-20                                                |
| <b>Power (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>1.5λ                                              |
| <b>Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>λ/4                                    |
| <b>Toleranz Brennweite (%):</b><br>±1                                               |
| <b>Zentrierung (Bogenminuten):</b><br><1                                            |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>2.50 ±0.10                                           |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>1.72                                                   |
| <b>Radius R<sub>1</sub> (mm):</b><br>26.25                                          |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>11.7                                               |
| <b>Blende:</b><br>4                                                                 |
| <b>Numerische Apertur NA:</b><br>0.13                                               |
| <b>Typ:</b><br>Plano-Convex Lens                                                    |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                                          |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>425 - 675                                       |
| <b>Zerstörschwelle, Referenz:</b> <input type="checkbox"/><br>5 J/cm² @ 532nm, 10ns |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |