

Gepresste Asphäre aus Acryl, 12,7 mm D., f/0,5, VIS-beschichtet



Molded Acrylic Aspheric Lenses



Produkt **#33-259** 3-4 Tage

- 1 +

€65,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€65,00
Stk. 11+
€53,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.70 ±0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
6.40 @632.8nm

Numerische Apertur NA: 1.00
Hintere Brennweite BFL (mm): 4.00
Substrat: ☐ PMMA
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Designwellenlänge Asphäre (nm): 632.8
Beschichtung: BBAR (450-650nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 450 - 650nm
Freie Apertur CA (mm): 11.4
Randdicke ET (mm): 2.00
Mittendicke CT (mm): 6.83
Blende: 0.5
Fase: Protective bevel as needed
Betriebstemperatur (°C): 80.00
Radius R (mm): 6.22
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 650
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform