


TECHSPEC®

12,7 mm Durchm. x 75 mm BW, NIR I, plankonvexe (PCX) Zylinderlinse für die Bildgebung



Produkt #34-669 3-4 TAGE

1 €95,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€95,00
Stk. 6+
€76,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.70 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

75.00
Substrat: N-BK7
Blende: 4.00
Numerische Apertur NA: 0.08
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Hintere Brennweite BFL (mm): 73.68
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 2.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Freie Apertur CA (mm): 11.43
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Randdicke ET (mm): 1.48
Radius R₁ (mm): 38.76
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Keilwinkel plane Achse (arcmin): <5
Keilwinkel gekrümmte Achse (arcmin): <5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform