

Hochreflektierender Breitband-Spiegel, 12,7 mm Durchmesser, 750-1100 nm



Produkt #17-497 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 +

€234,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€234,95

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.70 +0.00/-0.10

Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10

Substrat:
Fused Silica (Corning 7980)

Oberflächenqualität:
10-5

Beschichtungsspezifikation:
Rabs >99.9% @ 750 - 1100nm (45°, s-pol)

R _{abs} >99.9% @ 750 - 1100nm (45°, p-pol)	
Beschichtung: UHR Dielectric Mirror (750-1000nm)	
Art der Beschichtung: Dielectric	
Einfallswinkel (°): 45	
Freie Apertur CA (mm): 9.20	
Kanten: Ground	
Parallelität (Bogenminuten): <3	
Dicke (mm): 6.35 ±0.20	
Typ: Flat Mirror	
Wellenlängenbereich (nm): 750 - 1100	

Konformität mit Standards

RoHS: Konform	
Konformitätszertifikat: Anzeigen	